




WAD6100C06



Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	1
Número de módulos	0

Materiais

Cor	Azul
Código Pantone	281c
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	50 %
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	81,5 mm
Largura	81,5 mm
Profundidade	10 mm

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Horizontal Vertical

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Utilizável em classe IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Tampa, porta

Tipo de junta de cobertura	Tampa única
----------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para instalação embutida
Etiqueta	Sem porta-etiqueta

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

