




WAD6200C11



### A.1 - Quadro x2, shell, mate

#### Características técnicas

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 2 |
| Número de módulos | 0 |

##### Materiais

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Cor                                                     | Bege          |
| Código RAL                                              | 9010          |
| Acabamento                                              | Mate          |
| Material                                                | Termoplástico |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 50 %          |
| Tratamento                                              | Envernizado   |

##### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 81,5 mm  |
| Largura      | 152,5 mm |
| Profundidade | 10 mm    |

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Instalação, montagem

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Montagem                    | Encastrar              |
| Posição de montagem/ligação | Horizontal<br>Vertical |

##### Segurança

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Tampa, porta

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tipo de junta de cobertura | Tampa única |
|----------------------------|-------------|

##### Texto

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Modo de instalação | Para instalação embutida |
| Etiqueta           | Sem porta-etiqueta       |

##### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

