




WAD7200C08



## Afdekraam 2-voudig, C.1, gold, metallic

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 2 |
| Aantal modules | 0 |

#### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur                                                     | Goud        |
| Pantone-code                                              | 8383c       |
| Afwerking oppervlakte                                     | Metalic     |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50 %        |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt      |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 81,5 mm  |
| Breedte | 152,5 mm |
| Diepte  | 10 mm    |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Installatie, montage

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Gemonteerd op           | Inbouwmontage            |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |

#### Veiligheid

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Deksel, deur

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type afdekking/frame | Enkele afdekking |
|----------------------|------------------|

#### Teksten

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Tekst        | Zonder tekstveld            |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

