




WAD8200X02



### Cornice di finitura 2-posti, A.8, forest glass, vetro satinato

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero posti     | 2 |
| Numero di moduli | 0 |

##### Materiali

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Colore                                                          | Verde                 |
| Codice Pantone                                                  | Simile a Pantone 626c |
| Finitura superficiale                                           | Opaco                 |
| Materiale                                                       | Vetro                 |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                   |
| Trattamento                                                     | Non trattato          |

##### Serie

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 88 mm  |
| Larghezza  | 159 mm |
| Profondità | 10 mm  |

##### Acessori

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | No |
|--------------------|----|

##### Installazione, montaggio

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Montaggio su                        | Montaggio a incasso      |
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale<br>Verticale |

##### Protezione

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20                                        |
| Utilizzabile in classe IP superiore     | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05                                        |

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Porta / coperchio

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo di copertura/cornice | Cover singola |
|---------------------------|---------------|

##### Testo

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione ad incasso |
| Etichettatura     | Senza portaetichetta         |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

**Illustrazioni | Disegni**

