




WAD9200C06



## Ram 2-fack, C.8, ocean, halvblank

### Tekniska egenskaper

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 2 |
| Antal moduler | 0 |

#### Material

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Färg                                                         | Blå         |
| Pantone-kod                                                  | 281c        |
| Ytbehandling                                                 | Satinfinish |
| Material                                                     | Termoplast  |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 50 %        |
| Behandling                                                   | Lackad      |

#### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 88 mm  |
| Bredd | 159 mm |
| Djup  | 10 mm  |

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Installation, montering

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montering                      | Infälld montering       |
| Monteringsläge/anslutningsläge | Horisontell<br>Vertikal |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

#### Skydd, dörr

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Typ av lock/ram | Enkel lucka |
|-----------------|-------------|

#### Text

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Utförande | För infälld installation |
| Märkning  | Utan märkfält            |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

