




WAD9200X05V



**Afdekraam 2-voudig, C.8, solar alu, geborsteld aluminium, verticaal**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 2 |
| Aantal modules | 0 |

**Materiaal**

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                                                     | Goud                       |
| Pantone-code                                              | 8383c                      |
| Afwerking oppervlakte                                     | Zijdemat                   |
| Materiaal                                                 | Aluminium                  |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 %                        |
| Oppervlakte behandeling                                   | Geanodiseerd<br>Geborsteld |

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 88 mm  |
| Breedte | 159 mm |
| Diepte  | 10 mm  |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Installatie, montage**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Gemonteerd op           | Inbouwmontage |
| Montage/aansluitpositie | Verticaal     |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Deksel, deur**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type afdekking/frame | Enkele afdekking |
|----------------------|------------------|

**Teksten**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Tekst        | Zonder tekstveld            |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

