



WAD9200X11



**Ram 2-fack, C.8, slate stone, skiffer**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 2 |
| Antal moduler | 0 |

**Material**

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Färg                                                         | Antracit |
| RAL-kod                                                      | 7021     |
| Ytbehandling                                                 | Matt     |
| Material                                                     | Skiffer  |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 0 %      |
| Behandling                                                   | Flammad  |

**Dimensioner**

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 88 mm  |
| Bredd | 159 mm |
| Djup  | 10 mm  |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Installation, montering**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montering                      | Infälld montering       |
| Monteringsläge/anslutningsläge | Horisontell<br>Vertikal |

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

**Användningsförhållanden**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

**Skydd, dörr**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Typ av lock/ram | Enkel lucka |
|-----------------|-------------|

**Text**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Utförande | För infälld installation |
| Märkning  | Utan märkfält            |

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

