




WAD8300C05



#### A.8 - Quadro x3, carmin, brilhante

##### Características técnicas

###### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 3 |
| Número de módulos | 0 |

###### Materiais

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Cor                                                     | Vermelho             |
| Código Pantone                                          | 7629c                |
| Acabamento                                              | Acabamento acetinado |
| Material                                                | Termoplástico        |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 50 %                 |
| Tratamento                                              | Envernizado          |

###### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 88 mm  |
| Largura      | 230 mm |
| Profundidade | 10 mm  |

###### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

###### Instalação, montagem

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Montagem                    | Encastrar              |
| Posição de montagem/ligação | Horizontal<br>Vertical |

###### Segurança

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |

###### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

###### Tampa, porta

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tipo de junta de cobertura | Tampa única |
|----------------------------|-------------|

###### Texto

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Modo de instalação | Para instalação embutida |
| Etiqueta           | Sem porta-etiqueta       |

###### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

###### Imagens e esquemas

