




WAD8300X15



### Cornice di finitura 3-posti, A.8, fiberwood, legno compresso

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero posti     | 3 |
| Numero di moduli | 0 |

##### Materiali

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Colore                                                          | Nero              |
| Codice RAL                                                      | Simile a RAL 9005 |
| Finitura superficiale                                           | Opaco             |
| Materiale                                                       | Legno             |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %               |
| Trattamento                                                     | Non trattato      |

##### Serie

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 88 mm  |
| Larghezza  | 230 mm |
| Profondità | 10 mm  |

##### Acessori

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | No |
|--------------------|----|

#### Installazione, montaggio

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Montaggio su                        | Montaggio a incasso      |
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale<br>Verticale |

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

#### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Porta / coperchio

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo di copertura/cornice | Cover singola |
|---------------------------|---------------|

#### Testo

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione ad incasso |
| Etichettatura     | Senza portaetichetta         |

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

#### Illustrazioni | Disegni

