




WAD8300X06H



#### Características técnicas

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 3 |
| Número de módulos | 0 |

##### Materiais

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cor                                                     | Bronze                |
| Código Pantone                                          | 8623c                 |
| Acabamento                                              | Acabamento acetinado  |
| Material                                                | Alumínio              |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 0 %                   |
| Tratamento                                              | Anodizado<br>Escovado |

##### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 88 mm  |
| Largura      | 230 mm |
| Profundidade | 10 mm  |

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Instalação, montagem

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montagem                    | Encastrar  |
| Posição de montagem/ligação | Horizontal |

##### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Tampa, porta

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tipo de junta de cobertura | Tampa única |
|----------------------------|-------------|

##### Texto

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Modo de instalação | Para instalação embutida |
| Etiqueta           | Sem porta-etiqueta       |

##### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

#### Imagens e esquemas

