




WAD7500C05



## Ramka 5-kr C.1, carmin, mahoń, półpołysk

### Właściwości techniczne

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Krotność       | 5 |
| Liczba modułów | 0 |

#### Materiały

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Kolor                                                      | Czerwony     |
| Kod Pantone                                                | 7629c        |
| Powierzchnia                                               | Satynowy mat |
| Materiał                                                   | Termoplast   |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 50 %         |
| Wykończenie                                                | Lakierowany  |

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 81,5 mm  |
| Szerokość | 365,5 mm |
| Głębokość | 10 mm    |

#### Akcesoria

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

#### Instalacja, montaż

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy  |
| Montaż         | Poziomy<br>Pionowy |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20                                         |
| Wyższa klasa IP                    | IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05                                         |

#### Pokrywa, drzwi

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Typ osłony/ramy | Pokrywa pojedyncza |
|-----------------|--------------------|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Dodatkowe informacje

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Montaż     | Do montażu podtynkowego |
| Oznaczenie | Bez pola opisowego      |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

