




WAD9500C11



## Rahmen 5fach, C.8, shell, matt

### Technische Eigenschaften

#### Kapazität

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 5 |
| Anzahl Module       | 0 |

#### Werkstoff

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Farbe                                                           | Beige               |
| RAL Nummer                                                      | Ähnlich zu RAL 9010 |
| Glanzgrad                                                       | Matt                |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast         |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50 %                |
| Oberfläche                                                      | Lackiert            |

#### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 88 mm  |
| Breite | 372 mm |
| Tiefe  | 10 mm  |

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Installation, Montage

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montage auf          | Unterputz              |
| Einbau-/Anschlussort | Waagrecht<br>Senkrecht |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

#### Abdeckung, Tür

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ausführung der Abdeckung/des Rahmens | Einzelne Abdeckung |
|--------------------------------------|--------------------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

#### Texte

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Montageart   | Für Unterputzmontage   |
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen

