




WAD6120C08



**LED-Rahmen 1fach, A.1, gold, metallisch**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 1 |
| Anzahl Module       | 0 |

**Werkstoff**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Farbe        | Gold                     |
| Pantone-Code | Ähnlich zu Pantone 8383c |
| Glanzgrad    | Metallisch               |
| Werkstoff    | Thermoplast              |
| Oberfläche   | Lackiert                 |

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 81,5 mm |
| Breite | 81,5 mm |
| Tiefe  | 10 mm   |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Installation, Montage**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montage auf          | Unterputz              |
| Einbau-/Anschlussort | Waagrecht<br>Senkrecht |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Abdeckung, Tür**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ausführung der Abdeckung/des Rahmens | Einzelne Abdeckung |
|--------------------------------------|--------------------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Montageart   | Für Unterputzmontage                  |
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld                |
| Beleuchtung  | Für Beleuchtung und Kontrollschaltung |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |