




WAD6120C13



## LED-afdekraam 1-voudig, A.1, canyon, mat

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 1 |
| Aantal modules | 0 |

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Rood        |
| Pantone-code            | 7608c       |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 81,5 mm |
| Breedte | 81,5 mm |
| Diepte  | 10 mm   |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Installatie, montage

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Gemonteerd op           | Inbouwmontage            |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Deksel, deur

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type afdekking/frame | Enkele afdekking |
|----------------------|------------------|

#### Teksten

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw           |
| Tekst        | Zonder tekstveld                      |
| Verlichting  | Voor verlichtings- en controlecircuit |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |