



WAD9120X14



**LED-afdekraam 1-voudig, C.8, natural wood, eikenhout**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 1 |
| Aantal modules | 0 |

**Materiaal**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur                                                     | Eiken       |
| Pantone-code                                              | 2311c       |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Hout        |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 %         |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 88 mm |
| Breedte | 88 mm |
| Diepte  | 10 mm |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Installatie, montage**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Gemonteerd op           | Inbouwmontage            |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Deksel, deur**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type afdekking/frame | Enkele afdekking |
|----------------------|------------------|

**Teksten**

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw           |
| Tekst        | Zonder tekstveld                      |
| Verlichting  | Voor verlichtings- en controlecircuit |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |