




WAW1002C03



Wip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, turf, mat

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Bedieningselement | Wip |
|-------------------|-----|

##### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Bruin       |
| Pantone-code            | 4695c       |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 21 mm |

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

##### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

##### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Veiligheid

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

##### Teksten

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Opdruk                       | Met opdruk                           |
| Montagewijze                 | Klembevestiging                      |
| Tekst                        | Zonder tekstveld                     |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar |

##### Identificatie

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
| Met opdruk    | Ja                |

##### Configuratie

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Met voelbaar symbool | Nee |
|----------------------|-----|

##### Geschied voor

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |