




WAW1002C16



Bilanciere 1-posto, con simbolo frecce, A.x/C.x, saffron, opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Bilanciere singolo

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Giallo

Codice Pantone Simile a Pantone 7409c

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con portaetichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Serigrafia Con serigrafia

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Etichettatura Senza portaetichetta

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Con serigrafia Si

Configurazione

Con simbolo tattile No

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si