




WAW2000C04

**Wip 2-voudig, A.x/C.x, aloe, mat**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Dubbel wip |
|-------------------|------------|

**Bediening en signalering**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 2 |
|----------------|---|

**Materiaal**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 39,25 %     |
| Kleur                                                     | Groen       |
| Pantone-code                                              | 5555c       |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt      |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 21 mm |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

**Aansluiting**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Teksten**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Montagewijze                 | Klembevestiging                      |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar |

**Identificatie**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
| Met opdruk    | Nee               |

**Configuratie**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Met voelbaar symbool | Nee |
|----------------------|-----|

**Geschikt voor**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |