



WAW2000C09

**Wippe 2fach, A.x/C.x, azure, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Steuer-/Bedienelement | Doppelwippe |
|-----------------------|-------------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 2 |
|-------------------|---|

**Werkstoff**

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 39,25 %               |
| Farbe                                                           | Blau                  |
| Pantone-Code                                                    | Ähnlich Pantone 7701c |
| Glanzgrad                                                       | Matt                  |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast           |
| Oberfläche                                                      | Lackiert              |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe  | 21 mm |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

**Anschluss**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

**Konnektivität**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montageart           | Klemmbefestigung         |
| Wippschalter/-taster | Für Wippschalter/-taster |

**Kennzeichnung**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
| Mit Aufdruck     | Nein          |

**Konfiguration**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Mit fühlbarem Symbol | Nein |
|----------------------|------|

**Geeignet für**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |