




WAW2001C05

Bilanciere 2-posti, con 1 simbolo frecce, A.x/C.x, carmin, semi-lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Bilanciere singolo

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Materiali

Colore Rosso
Codice Pantone Simile a Pantone 7629c
Finitura superficiale Satinato
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55 mm
Larghezza 55 mm
Profondità 21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con portaetichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK05
Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Serigrafia Con serigrafia simbolo frecce
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo
Con serigrafia Sì

Configurazione

Con simbolo tattile No

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

