




WAW2001C14

**Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil, A.x/C.x, cobalt, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Wippe |
|-----------------------|-------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 2 |
|-------------------|---|

**Werkstoff**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Farbe        | Blau                 |
| Pantone-Code | Ähnlich Pantone 286c |
| Glanzgrad    | Matt                 |
| Werkstoff    | Thermoplast          |
| Oberfläche   | Lackiert             |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe  | 21 mm |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

**Anschluss**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

**Konnektivität**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Aufdruck             | Mit aufgedrucktem Pfeilsymbol |
| Montageart           | Klemmbefestigung              |
| Wippschalter/-taster | Für Wippschalter/-taster      |

**Kennzeichnung**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
| Mit Aufdruck     | Ja            |

**Konfiguration**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Mit fühlbarem Symbol | Nein |
|----------------------|------|

**Geeignet für**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

