



WAW2031C06



## Wippe 2fach, klare Linse, A.x/C.x, ocean, halbgläzend

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Steuer-/Bedienelement | Doppelwippe |
|-----------------------|-------------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 2 |
|-------------------|---|

#### Werkstoff

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 31,02 %              |
| Farbe                                                           | Blau                 |
| Pantone-Code                                                    | Ähnlich Pantone 281c |
| Glanzgrad                                                       | Seidenmatt           |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast          |
| Oberfläche                                                      | Lackiert             |

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe  | 21 mm |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

#### Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

#### Konnektivität

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

#### Ausstattung

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
|------------------------------|----|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Sicherheit

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

#### Texte

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montageart           | Klemmbefestigung         |
| Beschriftung         | Ohne Beschriftungsfeld   |
| Beleuchtung          | Für Beleuchtung          |
| Wippschalter/-taster | Für Wippschalter/-taster |

#### Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
| Mit Aufdruck     | Nein          |

#### Konfiguration

|                      |      |
|----------------------|------|
| Mit fühlbarem Symbol | Nein |
|----------------------|------|

#### Geeignet für

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |