




WAW2031C07



Wippe 2fach, klare Linse, A.x/C.x, jade, halbgläzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Doppelwippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 31,02 %

Farbe Grün

Pantone-Code Ähnlich Pantone 2217c

Glanzgrad Seidenmatt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 55 mm

Breite 55 mm

Tiefe 21 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK05

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Montageart Klemmbefestigung

Beschriftung Ohne Beschriftungsfeld

Beleuchtung Für Beleuchtung

Wippschalter/-taster Für Wippschalter/-taster

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Mit Aufdruck Nein

Konfiguration

Mit fühlbarem Symbol Nein

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja