




WAW2031C07



Wip 2-voudig, heldere lens, A.x/C.x, jade, halfglanzend

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

##### Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 31,02 %

Kleur Groen

Pantone-code 2217c

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

##### Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 21 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

##### Teksten

Montagewijze Klembevestiging

Tekst Zonder tekstveld

Verlichting Voor verlichting

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

##### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Met opdruk Nee

##### Configuratie

Met voelbaar symbool Nee

##### Geschild voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |