



WAW2031C09



Vippa dubbel, transparent lins, A.x/C.x, azure, matt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Dubbelvippa |
|---------------------|-------------|

Kontroller och indikatorer

|               |   |
|---------------|---|
| Antal knappar | 2 |
|---------------|---|

Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Blå        |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 31,02 %    |
| Pantone-kod                                                  | 7701c      |
| Ytbehandling                                                 | Matt       |
| Material                                                     | Termoplast |
| Behandling                                                   | Lackad     |

Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 55 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Djup  | 21 mm |

Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

Anslutning

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Anslutning/anslutningstyp | Utan |
| Typ av montering          | Klor |

Utrustning

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Ja |
|-------------------------------|----|

Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Säkerhet

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kapslingsklass (IP)          | IP20                                |
| Slagtålighet IK              | IK05                                |
| Användbar i högre IP-klasser | IP44 i kombination med tätningssats |

Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

Text

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Utförande                       | Klämfäste                           |
| Märkning                        | Utan märkfält                       |
| Belysning                       | För belysning                       |
| Vippa strömställare/ tryckknapp | Till vippströmställare/tryckknappar |

Identifiering

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Sammansättning     | Centrumbricka |
| Med tryck/prägling | Nej           |

Konfiguration

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Med taktil symbol | Nej |
|-------------------|-----|

Lämplig för

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |