




WAW2031C13



## Wip 2-voudig, heldere lens, A.x/C.x, canyon, mat

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Dubbel wip |
|-------------------|------------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 2 |
|----------------|---|

#### Materiaal

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 31,02 %                         |
| Kleur                                                     | Rood                            |
| Pantone-code                                              | Vergelijkbaar met Pantone 7608c |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat                             |
| Materiaal                                                 | Thermoplast                     |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt                          |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 21 mm |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

#### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

#### Samenstelling

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Teksten

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Montagewijze                 | Klembevestiging                      |
| Tekst                        | Zonder tekstveld                     |
| Verlichting                  | Voor verlichting                     |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar |

#### Identificatie

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
| Met opdruk    | Nee               |

#### Configuratie

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Met voelbaar symbool | Nee |
|----------------------|-----|

#### Geschied voor

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |