



WAW2002C07

**Bilanciere 2-posti, con 1 simbolo frecce, A.x/C.x, jade, semi-lucido**

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Bilanciere singolo

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

#### Materiali

Colore Verde

Codice Pantone Simile a Pantone 2217c

Finitura superficiale Satinato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

#### Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 21 mm

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Connessione

Tipo di connettore Senza

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

#### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

#### Acessori

Con portaetichetta No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Testo

Serigrafia Con serigrafia frecce

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Etichettatura Senza portaetichetta

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttori/pulsanti a bilanciere

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Con serigrafia Si

#### Configurazione

Con simbolo tattile No

#### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

**Illustrazioni | Disegni**

