



WAF1020C03



Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, turf, mat

Technische eigenschappen

**Uitvoering**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Hotelkaart |
|-------------------|------------|

**Bediening en signalering**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

**Materiaal**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 23,46 %     |
| Kleur                                                     | Bruin       |
| Pantone-code                                              | 4695c       |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt      |

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 64,85 mm |
| Breedte | 65,3 mm  |
| Diepte  | 30,8 mm  |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

**Aansluiting**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Samenstelling**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Teksten**

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Opdruk       | Met opdruk                    |
| Montagewijze | Schroefbevestiging via sokkel |
| Tekst        | Zonder tekstveld              |

**Identificatie**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

**Geschikt voor**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

