




WAF1020C05



**Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, carmin, halfglanzend**

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Hotelkaart |
|-------------------|------------|

##### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

##### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 23,46 %     |
| Kleur                                                     | Rood        |
| Pantone-code                                              | 7629c       |
| Afwerking oppervlakte                                     | Zijdemat    |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt      |

##### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 64,85 mm |
| Breedte | 65,3 mm  |
| Diepte  | 30,8 mm  |

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

##### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

##### Samenstelling

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

##### Teksten

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Opdruk       | Met opdruk                    |
| Montagewijze | Schroefbevestiging via sokkel |
| Tekst        | Zonder tekstveld              |

##### Identificatie

|               |               |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

##### Geschikt voor

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

