



WAS1100C11



### Presa SCHUKO, morsetti plug-in, A.x/C.x, shell, opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Corrente nominale I <sub>N</sub> | 16 A |
|----------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Potenza

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Potenza assorbita in stand-by | 0 W |
|-------------------------------|-----|

##### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Beige                   |
| Codice RAL                                                      | Simile a RAL 9010       |
| Finitura superficiale                                           | Opaco                   |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Trattamento                                                     | Verniciato              |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 36,04 %                 |

##### Serie

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Altezza                             | 70,9 mm |
| Larghezza                           | 70,9 mm |
| Profondità                          | 41,3 mm |
| Numero di unità                     | 1       |
| Profondità delle scatole da incasso | 32 mm   |
| Profondità di installazione         | 32 mm   |

##### Connessione

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di connettore                         | Morsetto a innesto        |
| Sezione del cavo                           | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile senza guaina | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Innesto rapido                         |
| Con montaggio ad artiglio       | Sì                                     |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

##### Equipaggiamento

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo di connettore/spina presa     | SCHUKO |
| Inserto centrale ruotato           | No     |
| Con coperchio a cerniera           | No     |
| Con spinotto di protezione rotondo | No     |
| Con lampada di segnalazione        | No     |
| Con serratura                      | No     |

##### Accessori

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Con portaetichetta   | No      |
| Pre-equipaggiato con | nessuno |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | No              |
| Resistenza agli urti IK                              | IK05            |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP21            |
| Tipo di bloccaggio                                   | Senza serratura |
| Con codifica meccanica                               | No              |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

**Testo**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                  |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante |
| Protezione          | No                                |
| Tipo di connessione | Con morsetti a molla              |
| Etichettatura       | Senza etichettatura               |

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

**Illustrazioni | Disegni**

