




WAS1100C13



**Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, canyon, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Elektrischer Strom**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Bemessungsstrom I <sub>N</sub> | 16 A |
|--------------------------------|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Leistung**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Leistungsaufnahme standby | 0 W |
|---------------------------|-----|

**Werkstoff**

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Farbe                                                           | Rot                      |
| Pantone-Code                                                    | Ähnlich zu Pantone 7608c |
| Glanzgrad                                                       | Matt                     |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast              |
| Oberfläche                                                      | Lackiert                 |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 36,04 %                  |

**Abmessungen**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 70,9 mm |
| Breite                      | 70,9 mm |
| Tiefe                       | 41,3 mm |
| Anzahl Einheiten            | 1       |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm   |
| Einbautiefe                 | 32 mm   |

**Anschluss**

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp                                   | Steckklemme               |
| Leiterquerschnitt                                       | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Konnektivität**

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Anschlussart           | Steckverbindung                          |
| Mit Krallenbefestigung | Ja                                       |
| Montageart             | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit       | Ohne |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein         |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05         |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21         |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss |
| Mit mechanischer Codierung     | Nein         |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte            |
| Verdrahtung  | Durchverdrahtung möglich |
| Schutz       | Nein                     |
| Anschlussart | Mit Steckklemme          |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung        |

**Geeignet für**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

