




WAS1400C14



## SCHUKO-wandcontactdoos, Safety Plus, schroefkl., A.x/C.x, cobalt, mat

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nominale stroom IN | 16 A |
|--------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Energieverbruik standby | 0 W |
|-------------------------|-----|

#### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur                                                     | Blauw       |
| Pantone-code                                              | 286c        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt      |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 33 %        |

#### Afmetingen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hoogte                   | 70,9 mm |
| Breedte                  | 70,9 mm |
| Diepte                   | 41,3 mm |
| Aantal eenheden          | 1       |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm   |
| Inbouwdiepte             | 32 mm   |

#### Aansluiting

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Type connector/steker                               | Schroefliftklem           |
| Leidingdoorsnede                                    | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze        | Schroefaansluiting                |
| Met klauwbevestiging | Ja                                |
| Aansluitwijze        | Schroefbevestiging<br>Klemmontage |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Heeft tekstveld | Nee    |
| Uitgerust met   | Zonder |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja          |
| Slagvastheid IK                            | IK05        |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP21        |
| Type slot                                  | Zonder slot |
| Met mechanische vergrendeling              | Nee         |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### Teksten

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Deur          | Centraalplaat                |
| Bedrading     | Doorverbinden mogelijk       |
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen           |
| Tekst         | Zonder tekstveld             |

#### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

#### Afbeeldingen | tekeningen

