




WAS7200C04

**Pezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x , aloe, opaco**

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Presa

#### Materiali

Colore Verde

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 45,07 %

Codice Pantone Simile a Pantone 5555c

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

#### Serie

Altezza 55,6 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 28,4 mm

#### Numero di moduli

Numero di moduli 0

#### Connessione

Tipo di connettore Senza

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

#### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

#### Acessori

Con portaetichetta No

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Testo

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Etichettatura Senza portaetichetta

Custodia Nessuna copertura

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

#### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì