




WAS7200C07

Pezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x , jade, semi-lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Presa
-------------------------------	-------

Materiali

Colore	Verde
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	45,07 %
Codice Pantone	Simile a Pantone 2217c
Finitura superficiale	Satinato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	55,6 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	28,4 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio a vite su attacco
Etichettatura	Senza portaetichetta
Custodia	Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio	Piastra centrale
---------------------------	------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì