




WAS7200C08

**A.x/C.x - espelho Schuko com obturadores, gold, metálico**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tipo de órgão de comando | Tomada |
|--------------------------|--------|

**Materiais**

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 45,07 %       |
| Cor                                                     | Dourado       |
| Código Pantone                                          | 8383c         |
| Acabamento                                              | Metálico      |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |

**Dimensões**

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 55,6 mm |
| Largura      | 56 mm   |
| Profundidade | 28,4 mm |

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

**Conexão**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

**Conetividade**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

**Texto**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Modo de instalação | Fixação de parafuso através da base |
| Etiqueta           | Sem porta-etiqueta                  |
| Tampa              | Sem tampa                           |

**Identificação**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Sistema de montagem | Placa de cobertura central |
|---------------------|----------------------------|

**Adequado para**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Sustentabilidade**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |