




WAS7200C12

Pezzo centrale SCHUKO con coperchio bloccabile, A.x/C.x , petal, opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Presa

Materiali

Colore Rosso

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 45,07 %

Codice Pantone Simile a Pantone 7611c

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55,6 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 28,4 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con portaetichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Etichettatura Senza portaetichetta

Custodia Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì