




WAS7100C06

**Płytki czołowa do gniazda SCHUKO, A.x/C.x, ocean, granat, półpołysk**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Element sterujący/obsługowy | Gniazdo |
|-----------------------------|---------|

**Materiały**

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Kolor                                                      | Niebieski    |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 50 %         |
| Kod Pantone                                                | 281c         |
| Powierzchnia                                               | Satynowy mat |
| Materiał                                                   | Termoplast   |
| Wykończenie                                                | Lakierowany  |

**Wymiary**

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 55,6 mm |
| Szerokość | 56 mm   |
| Głębokość | 27,8 mm |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

**Rodzaj połączenia**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | Bez |
|------------------|-----|

**Łączność**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

**Sprzęt**

|            |     |
|------------|-----|
| Z soczewką | Nie |
|------------|-----|

**Akcesoria**

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Dodatkowe informacje**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Montaż     | Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokol |
| Oznaczenie | Bez pola opisowego                     |
| Oslona     | Bez pokryw                             |

**Identyfikacja**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Konfiguracja elementów | Płytki czołowa |
|------------------------|----------------|

**Odpowiednie do**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |