




WAS7112C04

ZS Steckd. SCHUKO m. Klappd., Feder, arret., IP44 fähig, A.x/C.x, aloe, matt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Steckdose

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 50 %

Farbe Grün

Pantone-Code Ähnlich Pantone 5555c

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 55,6 mm

Breite 56 mm

Tiefe 34 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Montageart Schraubbefestigung über Sockel

Beschriftung Ohne Beschriftungsfeld

Abdeckung ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja