




WAS7612C16



ZS u. Klappd., Feder, arret. Std. Schutzk.st., EHBS, IP44 fähig, A/C, saffron,ma

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Steckdose

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 46,77 %

Farbe Gelb

Pantone-Code Ähnlich zu Pantone 7409c

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 55,6 mm

Breite 56 mm

Tiefe 31,4 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK05

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Montageart Schraubbefestigung über Sockel

Beschriftung Ohne Beschriftungsfeld

Abdeckung ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja