




WAF1168C05

Características técnicas

Conexão

Tipo de conector/ficha	Coaxial
Número de conexões	2
	3

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Materiais

Cor	Vermelho
Código Pantone	7629c
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	50 %

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	55 mm
Profundidade	10 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Texto

Etiqueta	Sem porta-etiqueta
----------	--------------------

Capacidade

Número de aberturas para inserção	3
-----------------------------------	---

Texto

Saída	Com saída direita
-------	-------------------

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie R.classic

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

