




WAF1168C10

**Centraalstuk voor antenne 2/3-gaats, uitbreekbaar, Ax/Cx, forest, mat**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type connector/steker | Coax |
| Aantal aansluitingen  | 2    |
|                       | 3    |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

**Materiaal**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur                                                     | Groen       |
| Pantone-code                                              | 626c        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt      |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50 %        |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 10 mm |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Capaciteit**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Aantal openingen voor inzetstukken | 3 |
|------------------------------------|---|

**Teksten**

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Tekst   | Zonder tekstveld   |
| Uitgang | Met rechte uitgang |

**Geschikt voor**

|                                                |
|------------------------------------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie berker R.classic |
|------------------------------------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

