




WAF1001C12

**Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, petal, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Farbe                                                           | Rot         |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 22,28 %     |
| Glanzgrad                                                       | Matt        |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast |
| Oberfläche                                                      | Lackiert    |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 71 mm    |
| Breite | 71 mm    |
| Tiefe  | 22,65 mm |

**Sicherheit**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

**Konnektivität**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montageart             | Schraubbefestigung |
| Mit Krallenbefestigung | Nein               |

**Kennzeichnung**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Zentralstück |
|------------------|-------------------------------|

**Geeignet für**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |