




WAF1108C01

Centrumbricka för datauttag, 2-vägs, vinklat uttag, Ax/Cx, sand, matt

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	RJ45
Antal anslutningar	2

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Material

Färg	Beige
Pantone-kod	406c
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50 %

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Kapacitet

Antal öppningar för insatser	2
------------------------------	---

Text

Märkning	Utan märkfält
Utagsmoduler	Med 25° snedställt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja