




WAF1161C01



### A.x/C.x - Espelho OEM RJ45 duplo, com porta-etiqueta, sand, mate

#### Características técnicas

##### Conexão

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Tipo de conector/ficha | Tomada modular |
| Número de conexões     | 2              |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

##### Materiais

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Cor                                                     | Bege          |
| Código Pantone                                          | 406c          |
| Acabamento                                              | Mate          |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 29,23 %       |

##### Dimensões

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Altura                                             | 55 mm |
| Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem | 6 mm  |
| Largura                                            | 55 mm |
| Profundidade                                       | 10 mm |

##### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

##### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

##### Texto

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Etiqueta | Com porta-etiqueta |
|----------|--------------------|

##### Capacidade

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Número de aberturas para inserção | 2 |
|-----------------------------------|---|

##### Texto

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Saída | Com saída direita |
|-------|-------------------|

##### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

##### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |