



WAF1161C11



A.x/C.x - Espelho OEM RJ45 duplo, com porta-etiqueta, shell, mate

Características técnicas

Conexão

Tipo de conector/ficha	Tomada modular
Número de conexões	2

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Materiais

Cor	Bege
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	29,23 %

Dimensões

Altura	55 mm
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem	6 mm
Largura	55 mm
Profundidade	10 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Texto

Etiqueta	Com porta-etiqueta
----------	--------------------

Capacidade

Número de aberturas para inserção	2
-----------------------------------	---

Texto

Saída	Com saída direita
-------	-------------------

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim