




WAF1161C15



Centrumbrička Keystone, 2-vägs, dammlucka, märkningsfält, Ax/Cx, pebble, matt

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Moduluttag
Antal anslutningar	2

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Material

Färg	Grå
RAL-kod	Motsvarar RAL 7038
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	29,23 %

Dimensioner

Höjd	55 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	6 mm
Bredd	55 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Kapacitet

Antal öppningar för insatser	2
------------------------------	---

Text

Märkning	Med märkfält
Uttagsmoduler	Med rakt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja