




WAF1104C02

Centrumbricka med TAE-utskärning, högtalare, USB, Ax/Cx, hazel, matt

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	USB-C TAE Högtalaruttag
Antal anslutningar	1

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Material

Färg	Brun
Pantone-kod	2311c
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50 %

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Anslutning/kontakt typ USB	C

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Kapacitet

Antal öppningar för insatser	2
------------------------------	---

Text

Märkning	Utan märkfält
Utagsmoduler	Med rakt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie R.classic

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

