




WAF1104C07

Element centralny do gniazda głośnikowego i USB Ax/Cx jade, półpoł

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	USB-C TAE Gniazdo głośnikowe
Liczba połączeń	1

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Materiały

Kolor	Zielony
Kod Pantone	2217c
Powierzchnia	Satynowy mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50 %

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	10 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
Typ złącza/wtyczki USB	C

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Pojemność

Liczba otworów na wkładki	2
---------------------------	---

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Wyjścia	Z wyjściem prostym

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie R.classic

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

