




WAF1104C15

Centraalstuk TAE, luidspreker, USB, Ax/Cx, pebble, mat

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	USB-C TAE Luidspreker-aansluiting
Aantal aansluitingen	1

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7038
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50 %

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	10 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
Type USB-aansluiting	C

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Capaciteit

Aantal openingen voor inzetstukken	2
------------------------------------	---

Teksten

Tekst	Zonder tekstveld
Uitgang	Met rechte uitgang

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie berker R.classic
--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

