




WAF4400C14

## Centraalplaat voor kabeluitvoerstuk A.x/C.x, cobalt, mat

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Type connector/steker | Aansluitklem |
| Aantal aansluitingen  | 1            |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Materiaal

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kleur                                                     | Blauw                          |
| Pantone-code                                              | Vergelijkbaar met Pantone 286c |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat                            |
| Materiaal                                                 | Thermoplast                    |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt                         |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50 %                           |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 10 mm |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

#### Teksten

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Tekst   | Zonder tekstveld   |
| Uitgang | Met rechte uitgang |

#### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie berker R.classic

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

